品番: EA729GJ-50

## 品名: 100mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)



販売価格	<b>11,100円</b> (税抜)/ 12,210円(税込)				
カタログ価 格	11,100円(税抜)/12,210円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/14 12:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0767ページ				









## 仕様

圧力(MPa)	0~5.0	ゲージ径	100mm
取付ねじ	G3/8"	外径	128mm
ケース材質	SUS304	接液部材質	真鍮
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油など

## グリセリン入

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。

一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。

グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

## 代替品



品番 EA729GH-50コメント ゲージ径:75mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.