

品番 : EA729HC-14

品名 : G 3/8"xR 3/8" ダンプナ(ステンレス)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/13 23:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0756ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|-------|
| 取付ねじ | G3/8"×R3/8" | 最高使用圧力 | 20MPa |
| 耐圧試験電圧 | 30MPa | 使用流体 | 液体 |
| 材質 | SUS316 | | |
| テフロンパッキン付 | | | |
| オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.