

品番：EA729SA-300A

品名：0-3.0KPa 微差圧計



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 24,000円(税抜)／26,400円(税込)      |      |   |  |
| カタログ価格  | 24,000円(税抜)／26,400円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/05/13 02:40現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 0831ページ                      |      |   |  |



仕様

|           |                                  |        |                                              |
|-----------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 精度        | ±1.5%F.S以内                       | 外径サイズ  | 100mm                                        |
| ダイヤフラム耐圧力 | 40kPa以内(0.4kgf/cm <sup>2</sup> ) | 適用ガス体  | 空気及び非腐食性ガス                                   |
| 目盛範囲      | 0～3kPa                           | 取付姿勢   | 水平～垂直間(取付任意)                                 |
| 圧力測定方式    | 差圧式                              | 振れ角度   | 約270°広角表示                                    |
| 使用温度範囲    | －10～＋50℃(ただし氷結しないこと)             | 使用周囲湿度 | 90%RH以下(ただし結露しないこと)                          |
| 計器本体耐圧    | 200kPa                           | 外装材質   | ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂                        |
| 受圧エレメント材質 | シリコンゴム                           | 耐久衝撃   | 100m/s2                                      |
| 重量        | 約270g                            | 耐久振動   | 5～10Hz 振幅10mm、<br>10～50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 適合配管<br>1. 軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径φ6mm)<br>2. 金属管(外径φ6±0.1)<br>3. 硬質プラスチック管(外径φ6×内径φ4mm) |  |
| 口金極性<br>・高圧側赤色、低圧側青色で表示<br>・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能                         |  |
| 指示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。                                              |  |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.