

品番：EA729SC-30

品名：0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)



販売価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0816ページ		



仕様

測定ガス体	空気及び非腐食性ガス	精度	±2.5%F.S以内
計器本体耐圧力	50kPa	外形サイズ	26(W)×85(D)×80(H)mm
重量	90g	目盛範囲	0~300Pa
圧力単位	Pa		

●空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.