

品番：EA729SX-30

品名：300-1200hpa 絶対圧計



販売価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0816ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0560 0511 (testo 511)
測定範囲	300~1200hPa	分解能	0.1hPa
精度	±3hPa±1Digit	電源	単4電池×2本(付属)
機能	海拔高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能 (hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)	サイズ	46(W)×25(D)×119(H)mm
重量	90g(保護キャップおよび電池含む)	付属品	ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、取扱説明書、出荷検査書
測定間隔	0.5秒	保護等級	IP40
電池寿命	約200時間	材質	プラスチック
動作温度	0~50℃	保管温度	-40~70℃

ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に最適です。また、海面気圧と海拔高度の演算表示も可能です。

ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。

±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに最適です。

設定した海拔高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海拔高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海拔高度を演算表示することも可能です。

ホールド機能、最大/最小値表示機能付

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.