

品番：EA729SY-1

品名：0- 100hPa コンパクト差圧計



販売価格	21,000円(税抜)／ 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜)／23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/24 16:41現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

測定範囲	0～1.00hPa	分解能	0.01hPa
精度	±0.03hPa(0～0.30hPa)、 ±0.05hPa(0.31～1.00hPa)、 上記以外±(1.5%rdg+0.1hPa)		
その他単位の詳細については仕様書をご覧ください。			
表示単位	mmH2O、mmHg、psi、inH2O、 inHg、hPa、mbar、Pa、fpm、m/s	サンプリング	2回/秒
機能	データホールド、 最大・最小・平均値表示、 バックライト、 オートパワーオフ	使用温湿度	0～50℃、70%RH以下 (結露なきこと)
保存温湿度	－20～60℃、80%RH以下 (結露なきこと、電池は必ず外してください。)	電源	単4電池×2本
電池寿命	連続50時間(アルカリ電池使用)	サイズ	本体:50(W)×20.6(D)×115.5(H) mm、 保護カバー装着時:50.9(W)×24.7 (D)×132.9(H)mm
重量	117g(カバー、電池含む)	材質	樹脂
付属品	保護カバー、ストラップ	用途	フィルターの差圧やファンの測定、ピ トー管を使っのダクト内の風速測定

コンパクトな手のひらサイズ

代替品



品番 EA729SX-10
コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.