品番: EA733AB-2

品名:[防爆型] 可燃性ガス検知器(イソブタン)



販売価格	65,000円(税抜) / 71,500円(税込)				
カタログ価格	65,000円(税抜)/71,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/13 15:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0780ページ				







仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XA-380s
検知対象ガス	イソブタン	サイズ	86(W)×20(D)×40(H)mm(突起部を 除く)
重量	約63g(電池除く)	検知範囲	0~100%LEL以内(101~110%LEL)
表示分解能	1%LEL	指示精度	±10%LEL以内(0~100%LEL)
警報設定値(1段目)	10%LEL	警報設定値(2段目)	25%LEL
電源	単4電池×1本(付属)	警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、バイブレーション(自動復帰)
防水防塵性能	IP54相当	防爆構造	Ex ia II C T3(本質安全防爆構造)
主な機能	自己診断(センサ異常、ゼロ調整不能)、自動エアー調整(ゼロ調整)、電池 残量表示、ブザー音量設定、警報履歴 表示(最大30件)、ピークホールド機能、 LEDバックライト、LCD表示テスト、警 報テスト	ガス採気方式	拡散式
使用温湿度範囲	−20~50°C、30~85%RH	連続使用時間	約34時間(単4形アルカリ電池使用時)
表示方式	LCD表示	検知原理	接触燃焼式
付属品	安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカ バー、充電池ユニット	用途	作業員の可燃性ガスによる爆発事故 防止に

ポケットサイズの装着型可燃性ガス検知器

ブザー音、ランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.