

品番：EA733AH-2

品名：66x24x57mm/68g [防水型]一酸化炭素濃度計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 59,000円(税抜) / 64,900円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 59,000円(税抜) / 64,900円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2024/05/08 04:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

●危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。

|        |                                    |       |                            |
|--------|------------------------------------|-------|----------------------------|
| メーカー   | 新コスモス電機                            | 型番    | XC-353                     |
| 検知範囲   | 0~300ppm(サービスレンジ:<br>301~2,000ppm) | 分解能   | 1ppm                       |
| 指示精度   | ±30ppm                             | 警報設定値 | 50ppm(1段目)、<br>150ppm(2段目) |
| 警報方式   | ブザー・4点赤色LED点滅<br>・LCD表示・振動         | 使用時間  | 約5000時間<br>(無警報時20℃の状態にて)  |
| 電源     | 単4電池×1本(付属)                        |       |                            |
| IP67相当 |                                    |       |                            |
| 対象ガス   | 一酸化炭素                              | サイズ   | 66(W)×24(D)×57(H)mm        |
| 重量     | 約68g(電池含)                          |       |                            |

#### 代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA733AH-2A |
|  | コメント | 非防爆        |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.