

品番：EA733AJ-11

品名：デジタル酸素計



販売価格	50,900円(税抜) / 55,990円(税込)		
カタログ価格	50,900円(税抜) / 55,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 12:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0769ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	PO2-250
測定項目	40(W)×40(D)×180(H)mm	重量	194g
測定範囲	O2:0~30.0vol% 温度:0~50.0℃	分解能	O2:0.1% 温度:0.1℃
精度	O2:±(1vol%rdg+0.2vol%) 温度:±0.8℃	警報設定値	酸素濃度18%以下で鳴動
機能	最高・最低値表示、データホールド、プローブ温度補正	電源	単4電池×4本(付属)
測定方式	O2:ガルバニ式センサ 温度:サーミスタ	サンプリング	約1秒
反応時間	約15秒(90%)	LCD	28×19mm、酸素と温度同時表示
センサ寿命(期待値)	2年以上	使用環境	0~50℃、85%RH以下
付属品	ソフトケース、取扱説明書、保証書		

ペン型の小型O2メーターです。

データロガー付なので、データ管理に便利です。

密閉空間のO2測定に

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.