

品番：EA733AJ-5

品名：Co2モニター



販売価格	27,500円(税抜)／ 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜)／30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2025/05/04 11:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CO2-M1
測定項目	CO2、温度、湿度	サイズ	φ120×95(D)mm
重量	210g	測定範囲	●CO2:0～9999ppm ●温度:0～+50℃ ●湿度:20～90%RH
分解能	●CO2:1ppm ●温度:0.1℃ ●湿度:0.1%RH	精度	●CO2:50ppm±5%rdg ●温度:±1℃ ●湿度:±7%RH(25℃、10～90% RH、但し結露の無い事)
レスポンスタイム	●CO2/温度:2分 ●湿度:10分 (初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)	環境コンディション表示の初期値	●GOOD:0 ～ 699 ppm ●NORMAL:700 ～ 999 ppm ●POOR:1000 ～ 9999 ppm (GOODとNORMALの境界値:0 ～ 700 ppm、NORMALとPOORの境界値:700 ～ 1000 ppm にそれぞれ変更が可能。(100単位))
アラーム設定値	1000～5000 ppm (100単位で設定が可能)	使用温湿度	0～+50℃、10～90 %RH (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、5 ～ 90%RH (但し、結露のないこと)	電源	ACアダプター (付属)
校正	可 (温度・湿度のみ)	機能	CO2レベル自動キャリブレーション機能(通電時常時有効)/CO2レベル手動

			キャリブレーション機能
付属品	●ACアダプター ●取扱説明書（保証書付）		
環境対策、作業環境改善のモニターです。			
適度な換気を促し、快適な作業環境で効率アップ			
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示			
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。			
検知方式はNDIR(単光源単一波長)方式を採用しています。			

代替品

	品番	EA742GC-16
	コメント	変更点:測定項目

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.