

品番：EA733AK-2

品名：Co2濃度計(三色表示)



販売価格	9,700円(税抜)／10,670円(税込)		
カタログ価格	9,700円(税抜)／10,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0769ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78976
測定項目	CO2	サイズ	57(W)×43(W)×92(H)mm
重量	125g	測定範囲	三色表示 0～999ppm:緑 1,000～1,999ppm:黄 2,000ppm以上:赤
使用温湿度	温度:0～50℃ 湿度:0～85%	保管温湿度	温度:-10～60℃ 湿度:0～85%
測定間隔	30秒	電源	USB DC 5V 300mA以上 または、アルカリ単4乾電池×3本(テスト用付属)
材質	本体:ABS樹脂	付属品	USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル ※付属の電池は屋外補正用です。
用途	家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。		

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。

二酸化炭素以外のガスなどに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。

精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。

そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。

表示部の色が変わるタイミングでブザーが鳴ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.