

品番：EA733B-2

品名：硫化水素濃度計



販売価格	69,000円(税抜)／75,900円(税込)		
カタログ価格	69,000円(税抜)／75,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/25 20:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0782ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XS-2200
対象ガス	硫化水素	サイズ	65(W)×22(D)×64(H)mm
重量	約75g(電池含)	検知範囲	0～30.0ppm(サーブिसレンジ:30.1～100ppm)
分解能	0.1ppm	指示精度	±5%FS(0～15.0ppm)、指示値の±10%以内(15.1～30.0ppm)
警報設定濃度	10.0ppm(1段目)、15.0ppm(2段目)	連続使用時間	5000時間(無警報時20℃)
電源	単4電池×1本(付属)	表示方式	液晶デジタル(手動バックライト)
警報方式	ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動	防爆構造	Ex ib IIB T3 (本質安全防爆構造)
ガス採気方式	拡散式	検知原理	定電位電解式
応答時間	30秒以内	機能	電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)
使用温湿度範囲	－10～40℃、30～85%RH以下(結露なきこと)	付属品	安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)

下水道、タンク、地下ピットなどの硫化水素危険場所での中毒事故防止に！

危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をしてください。
作業者をまもるポケットサイズの硫化水素計。
超薄型・軽量タイプ
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせします。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載
ピーク値検知時からピーク値確認操作時点までの経過時間を最大100時間まで表示できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.