

品番：EA733CA-1

品名：65x14x50mm/65g 酸素濃度計



販売価格	45,000円(税抜)／ 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜)／49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/25 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0782ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XO-2200
対象ガス	酸素	サイズ	65(W)×22(D)×64(H)mm
重量	約75g(電池含)	検知範囲	0～25vol% (サービスレンジ: 25.1～50.0vol%)
分解能	0.1vol%	指示精度	±0.5vol%
警報設定	19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)	電源	単4電池×1本(付属)
警報方式	ブザー・4点赤色LED点滅、LCD表示・振動	使用可能時間	約5000時間 (無警報時20℃の状態にて)
ガス採気方式	拡散式	検知原理	隔膜ガルバニ電池式センサ
応答時間	20秒以内	表示方式	液晶デジタル(手動バックライト)
付属機能	電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)	防爆構造	Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)
使用温湿度範囲	－10℃～40℃、30～90%RH以下(結露なきこと)	付属品	安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)

土木工事、トンネル内の作業地下室などの酸欠防止に

作業者を守るポケットサイズの酸素計。

超薄型・軽量タイプ
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせします。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単です。
危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をしてください。
作業者に分かりやすい大音量
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.