

品番 : EA733CA-11

品名 : [防水型] 酸素濃度計(Bluetooth)



販売価格	58,000円(税抜)／63,800円(税込)		
カタログ価格	58,000円(税抜)／63,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 15:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0782ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XO-353 II BT
対象ガス	酸素	サイズ	70(W)×24(D)×62.5(H)mm
重量	約82g(電池含)	検知範囲	0～25.0vol%(25.1～50.0vol%)
分解能	0.1vol%	指示精度	±0.5vol%以内
警報設定値	1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%	電源	単4電池×1本(付属)
防水防塵性能	IP54相当	警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
使用可能時間	約5000時間(無警報時、25℃の場合)	検知原理	ガルバニ電池式
ガス採取方式	拡散式	使用温湿度範囲	-10～+40°C、30～85%RH(但し、結露なきこと)
仕様	bluetooth対応		

表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。
太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。

暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載

土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に

Bluetooth(R)機能により、スマートフォンと連携することでリアルタイムでデータを転送、警報時にはメールでお知らせします。

作業員の酸欠防止に

ポケットサイズの装着型ガス検知器(酸素)

ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.