

品番：EA733CF-3

品名：デジタルCo2計



販売価格	78,500円(税抜)／86,350円(税込)		
カタログ価格	78,500円(税抜)／86,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 22:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



カタログ訂正

24/12/04 校正の訂正。誤: 外気校正、スパン校正可能、正: 外気校正(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	FUSO	型番	FUSO-77535
測定項目	CO2、温度、湿度、露点、湿球温度	サイズ	70(W)×57(D)×210(H)mm
重量	275g	測定範囲	CO2:0～9,999ppm (5,001ppm 以上は参考値) 温度:－10～60℃、 湿度:5～95%RH
分解能	CO2:1ppm 温度、露点、湿球温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH	精度	CO2:±30ppmもしくは±5%rdgの大 きい方 温度:±0.6℃、湿度:±3%RH
警報設定値	100～9,900ppm(100ppm単位で設 定可)	校正	外気校正
電源	単3電池×4本(付属)又はACアダプタ (別売)	測定方式	NDIR(非分散型赤外線吸収法)セン サ
反応時間	約30秒以内(変化値の63%)	インターフェース	RS-232C
機能	CO2濃度アラーム設定、CO2外気校 正、データホールド、Max.Min、15分平 均(STEL値)8時間平均値(TWA値)、 オートパワーオフ、バックライト	電池寿命	24時間

付属品	ハードケース、取扱説明書	
RS232Cで外部出力可(ケーブル、ソフト別売)		
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。		
CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示		
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能		
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能		
暗い所でも安心のバックライト機能付		
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.