

品番：EA733D-1A

品名：デジタル酸素濃度計



販売価格	140,000円(税抜)／154,000円(税込)			
カタログ価格	140,000円(税抜)／154,000円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/04 18:59現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0781ページ			



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XP-3380 II
対象ガス	酸素	サイズ	91(W)×44(D)×164(H)mm
重量	約460g(電池含)	検知範囲	0～25.0vol%
分解能	0.1vol%	指示精度	±0.3vol%
警報設定値	18.0vol%	表示方法	デジタル、デジタルバー、トレンドグラフ表示
電源	単3電池×4本(付属)	用途	酸欠防止や置換確認に
検知原理	ガルバニ電池式	ガス採取方式	自動吸引式
警報方式	ブザー鳴動、警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示	防爆構造	本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造) Ex ia da IIC T4 Ga
使用温湿度範囲	－20～50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)	連続使用時間	約100時間 ※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・Bluetooth OFF時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります
IP67相当			
カラー液晶採用で表示がわかりやすい。			

酸欠防止や置換確認に最適
専用アプリによる警報通知機能有
データロギング機能
ポータブル型酸素濃度計
Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリで濃度／トレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。
耐衝撃性向上
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.