



品番：EA735ME-100

品名：1000mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付)



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 08:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0729ページ		




水平器としての使用の他、角度計としても使用できます

仕様

全長(mm)	1000	精度	0.5mm/m
精度(反転時)	0.75mm/m	測定角度	左右0~90°(1目盛:25°)
測定勾配	左右0~100%(1目盛:10%)	断面サイズ	22×50mm
重量	720g		
アルミ合金製			
水平器としての使用の他、角度計としても使用できます。			
気泡レベルは頑丈なプレキシグラス使用			
レンズタイプで大きく見えます。			
角度目盛、マグネット付			
水銀不使用			

代替品

	品番	EA735ME-80
	コメント	全長:800mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.