品番: EA739AF-21

品名:ベーン式風速・風量計



| 販売価格 | 94,000円(税抜) / 103,400円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 94,000円(税抜)/103,400円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/09 17:16現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 0811ページ | | | | |















仕様

| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0563 4401 (testo 440) | | |
|----------------------|---|------|----------------------------|--|--|
| 測定範囲 | 0.6~50m/s | 分解能 | 0.1m/s | | |
| 精度 | ±(0.2m/s+測定値の1%) (0.6~40m/s) /s) ±(0.2m/s+測定値の2%) (40.1 ~50m/s) | 電源 | 単3電池×3本(付属) | | |
| 付属品 | φ16mmベーンプローブ、1.7m固定 ケーブル、最大0.85mまでのスケール 付伸縮ロッド、USBケーブル、出荷検査 書、専用ソフトケース | サイズ | 本体:65×32×154mm | | |
| プローブサイズ | φ16×330mm | 重量 | 本体:250g プローブ:150g | | |
| 材質 | 本体:プラスティック プローブヘッド:亜鉛ダイキャスト | 電池寿命 | 12時間 | | |
| インターフェイス | Bluetooth, USB | 色 | 黒/オレンジ | | |
| 動作温度 | 本体:−20~50℃ プローブ:−10~70℃ | 保管温度 | 本体:-20~50℃ プローブ:-10~70℃ | | |
| Bluetoothプローブによる無線測定 | | | | | |

測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス

わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定

ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印

省スペース:用途に応じて無線/有線ハンドルを接続、フレキシブルにプローブヘッドを交換可能

見やすいカラーディスプレイ:カラーディスプレイで、1画面に3測定項目を同時に表示。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※EA739AH-10と本体部分は同じになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.