

品番 : EA739AF-21

品名 : ベーン式風速・風量計



販売価格	108,000円(税抜)／118,800円(税込)		
カタログ価格	108,000円(税抜)／118,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0798ページ		



## 仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0563 4401 (testo 440)
測定範囲	0.6～50m/s	分解能	0.1m/s
精度	±(0.2m/s+測定値の1%) (0.6～40m/s) ±(0.2m/s+測定値の2%) (40.1～50m/s)	電源	単3電池×3本(付属)
付属品	φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース	サイズ	本体:65×32×154mm
プローブサイズ	φ16×330mm	重量	本体:250g プローブ:150g
材質	本体:プラスティック プローブヘッド:亜鉛ダイキャスト	電池寿命	12時間
インターフェイス	Bluetooth、USB	色	黒/オレンジ
動作温度	本体:-20～50°C プローブ:-10～70°C	保管温度	本体:-20～50°C プローブ:-10～70°C
Bluetoothプローブによる無線測定			
測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス			

わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定

ダクト内の低～中風速域に対応した16mmのペーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印

省スペース：用途に応じて無線/有線ハンドルを接続、フレキシブルにプローブヘッドを交換可能

見やすいカラーディスプレイ：カラーディスプレイで、1画面に3測定項目を同時に表示。

注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※EA739AH-10と本体部分は同じになります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.