

品番 : EA739AH-1

品名 : 熱線式風速・風量計



販売価格	68,000円(税抜)／74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜)／74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/15 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0799ページ		



Bluetooth®

仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05630425(testo425)
仕様	本体	測定範囲	風速:0.01～+20m/s、温度:-20～+70°C(NTC)
分解能	風速:0.01m/s(すべての範囲)、温度:0.1°C	電源	単3電池×3本(付属)
精度±1digit	風速:±(0.03m/s+測定値の4%) (0.01～20m/s)、温度:±0.5°C	サイズ	本体:135×60×28mm プローブ:180～820mm(先端φ7.5mm) ケーブル:1.5m
重量	268g	付属品	ケース、単3電池×3個、出荷検査書
電池寿命	約35時間	保護等級	本体:IP40、プローブ:IP20
ハウジング材質	ABS+PC/TPE	風量演算	演算範囲:～99,999m3/h
用途	空調ダクト内の風速・風量 吹出口の風速・風量 エアフィルターの性能試験 空気環境測定における気流(建築物衛生法など) 排気装置の制御風速(局所排気装置)		

の定期自主点検)
喫煙室の風速 (改正健康増進法)

測定値のホールド・時間平均・複数点平均

最大値/最小値

Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。

ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ

内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示

全ての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定

風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計

堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ

アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.