

品番：EA739AH-11

品名：Bluetoothプリンタ



販売価格	60,000円(税抜) / 66,000円(税込)		
カタログ価格	60,000円(税抜) / 66,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0797ページ0798ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0554 0621
仕様	Bluetooth/IrDA プリンタ	サイズ(W×D×H)mm	80×41×150
重量(g)	400	付属品	感熱紙1ロール、充電式バッテリー、ACアダプタ
材質	プラスチック	プリントスピード	30mm/s
動作温度	0～+50℃	保管温度	-20～+50℃
電源	リチウムイオンバッテリー (3.7V: 2600mAh)	感熱ロール紙	56.5×34×12mm
充電時間	約5～6時間	電池寿命	プリント長約50m
Bluetooth/IrDA接続			
プリンタの状態をLED表示			
データ転送は2秒で完了			
測定値もグラフも現場でプリント可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

