

品番 : EA739AH-11

品名 : Bluetoothプリンタ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 60,000円(税抜)／66,000円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 60,000円(税抜)／66,000円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/15 15:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0797ページ0798ページ               |      |   |



## 仕様

|       |                                |              |                        |
|-------|--------------------------------|--------------|------------------------|
| メーカー  | テストー(testo)                    | 型番           | 0554 0621              |
| 仕様    | Bluetooth/IrDA プリンタ            | サイズ(W×D×H)mm | 80×41×150              |
| 重量(g) | 400                            | 付属品          | 感熱紙1ロール、充電式バッテリ、ACアダプタ |
| 材質    | プラスティック                        | プリントスピード     | 30mm/s                 |
| 動作温度  | 0～+50°C                        | 保管温度         | -20～+50°C              |
| 電源    | リチウムイオンバッテリー(3.7V:<br>2600mAh) | 感熱ロール紙       | 56.5×34×12mm           |
| 充電時間  | 約5～6時間                         | 電池寿命         | プリント長約50m              |

Bluetooth/IrDA接続

プリンタの状態をLED表示

データ転送は2秒で完了

測定値もグラフも現場でプリント可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

