

品番：EA739AH-2

品名：熱線式風速計



販売価格	28,000円(税抜)／ 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/27 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0799ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05604053 (testo405-V1)
測定範囲	風速:0～10m/s(0～+50℃) 、 0～5m/s(－20～0℃) 風量:0～99.990m3/h(演算) 温度:－20～+49.9℃	分解能	風速:0.01m/s、温度:0.1℃
精度	風速:±(0.1m/s+測定値の5%) (0～2m/s) ±(0.3m/s+測定値の5%) (2.1～10m/s) 温度:±0.5℃(－20～+50℃)	機能	温度計測、風量演算、ディスプレイ部分が回転
電源	単4電池×3本(付属)	プローブサイズ	φ16×150mm(最長300mmまで伸縮可能)、先端: φ12mm
サイズ	外寸:37×36×490mm	重量	115g
電池寿命	約20時間	付属品	ダクトホルダー、クリップ、取扱説明書、出荷検査書
保管温度	－20～+70℃	動作温度	0～+50℃
ダクト内とダクト排出口での計測に最適			
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。			
伸縮タイプのロッドには挿入長が分かるスケールがついており、ダクト内挿入長を確認しながらダクト測定が行えます。			

ディスプレイ部分が180°回転式なので、見やすい角度で測定値を確認することができます。

センサ部分の回転式シャッターでセンサを保護できるので、ポケットなどに入れても安心です。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.