

品番：EA739AL

品名：10-100m/S 風速演算機能付差圧計



販売価格	65,000円(税抜)／ 71,500円(税込)		
カタログ価格	65,000円(税抜)／71,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/18 10:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05605128 (testo512-3)
風速	分解能:0.1m/s	サイズ	57×42×202(H)mm
重量	300g	電源	9V電池×1個
選択可能単位	kPa、hPa、Pa、mmH ₂ O、mmHg、psi、inchH ₂ O、inchHg	防水機能	IP65 (ホース接続時)
ダンピング表示機能			
差圧と風速(演算)を同時計測表示			
風速範囲	10～100m/s	差圧範囲	0～200hPa
差圧分解能	0.1hPa	過負荷	±2000hPa
精度±1digit	フルスケールの0.5%		

代替品

	品番 EA739AJ-1 コメント 変更点:風速範囲、サイズなど
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.