

品番：EA739AM

品名：ベーン式風速計



販売価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/06 08:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0812ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05604102 (testo410-2)
測定範囲	風速:0.4～20m/s、 温度:－10～50℃、 湿度:0～100%RH	分解能	風速:0.1m/s、 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
測定精度	風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃、 湿度:±2.5%RH(5～95%RH)	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	133×46×25mm	重量	69g
防水機能	IP10	動作温度	－10～＋50℃
保管温度	－20～＋70℃	電池寿命	約60時間(ディスプレイのバックライト 不使用時)
測定間隔	0.5秒、湿度:1秒	付属品	ストラップ、保護キャップ、ベルトホル ダー、取扱説明書、出荷検査書
単位	風速:m/s、km/s、fpm、mph、knots 温度:℃/? 湿度:%RH、WB(湿球温度)、td(露 点)		

ポケットサイズの為、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。

φ30mmベーンセンサ

風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン式風速計で、換気口（給排気口）でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。

この風速計は、ボタンで切換えるだけで露点温度、湿球温度、体感温度、ビューフォート風力階級などのパラメータの演算値を表示します。

時間平均、ホールド機能、最大/最小値

体感温度演算機能付

バックライトディスプレイ:暗い環境でも測定結果を読み取り可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.