

品番：EA739AT-10

品名：冷凍空調プローブセット

|                                                                                   |  |  |  |         |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|------------------------------|------|---|
|  |  |  |  | 販売価格    | 36,000円(税抜)／39,600円(税込)      |      |   |
|                                                                                   |  |  |  | カタログ価格  | 36,000円(税抜)／39,600円(税込)      |      |   |
|                                                                                   |  |  |  | 在庫数     | 最新在庫: 1 (2024/05/15 09:13現在) |      |   |
|                                                                                   |  |  |  | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
|                                                                                   |  |  |  | カタログページ | 0022ページ                      |      |   |



仕様

|                                     |                                                                 |      |                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| メーカー                                | テストー (testo)                                                    | 型番   | 05630002                                  |
| セット内容                               | 冷媒圧プローブ(EA739AT-1)×2個、<br>表面温度プローブ×2個                           | 測定範囲 | 冷媒圧プローブ: -0.1～6MPa<br>表面温度プローブ: -40～+150℃ |
| 精度                                  | 冷媒プローブ: フルスケールの±0.5%<br>表面温度プローブ: ±1.3℃(-20～+85℃)               | 分解能  | 冷媒圧プローブ: 0.001MPa<br>表面温度プローブ: 0.1℃       |
| 機能                                  | ホールド、過熱度・過冷却度・凝縮温度・<br>蒸発温度の演算(testo 115iと併用の場合)                | 電源   | 単4電池×3本(付属)                               |
| サイズ                                 | 冷媒圧プローブ: 32(W)×31(D)×125(H)mm<br>表面温度プローブ: 90(W)×30(D)×183(H)mm | 重量   | 冷媒圧プローブ: 157g<br>表面温度プローブ: 127g           |
| 付属品                                 | ストラップ×4本、スマートケース(冷凍空調)                                          |      |                                           |
| 無線プローブタイプ                           |                                                                 |      |                                           |
| Android/iOS端末(スマートフォン・タブレット)に測定値を表示 |                                                                 |      |                                           |
| 1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能           |                                                                 |      |                                           |
| 接続径                                 | 冷媒圧プローブ: UNF7/16(1/4"フレア)                                       |      |                                           |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | 表面温度プローブ: φ6~35mm |  |
|--|-------------------|--|

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

#### 代替品



**品番** EA739AT-5

**コメント** 変更点: 商品の数(単品です)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.