

品番 : EA739AT-1A

品名 : -0.1~6MPa 冷媒圧力プローブ(無線式)



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0020ページ		



無線プローブタイプ

仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0560 2549 55
測定範囲	-0.1~6MPa	精度	フルスケールの±0.5%
接続径	UNF7/16"(1/4"フレア)	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	32(W)×31(D)×150(H)mm	重量	156g(電池含む)
付属品	ストラップ、出荷検査書	分解能	0.001MPa
動作温度	-20~50°C	保管温度	-20~60°C
電波範囲	100m	色	黒／オレンジ
上限ゲージ圧	6.5MPa	端末要件	iOS 11.0以上/Android 6.0以上 /Bluetooth 4.0以上
電池寿命	約130時間	材質	ABS樹脂
圧力媒体	CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2		

無線プローブタイプ

45度アングルシャフト

スマートフォン/タブレット専用スマートプローブ冷媒圧力計

冷媒空調システムの冷媒圧力を測定

冷媒ホース不要でダイレクト接続(異形アダプタ使用)

測定データをグラフまたは表の形式で表示、testo Smartアプリを介して送信

記録されたデータは測定レポート(PDF)、表形式(CSV)、グラフ、画像(JPG)、Excelファイルとしてエクスポートして、端末への保存やメール送信が可能です。

最大50mのBluetooth範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.