

品番：EA739AT-3

品名：0～26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 23:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0020ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0564255255
測定範囲	0～26.66hPa	精度	±10 microns+測定値の10% (100～1000 microns)
分解能	1micron(0～1000microns) 10microns(1000～2000microns) 100microns(2000～5000microns)	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	32(W)×31(D)×150(H)mm	重量	142g
付属品	単4電池×2本	測定間隔	毎秒1回
測定単位	bar・psi・MPa・kPa	保管温度	-20～50℃
動作温度	-10～50℃	電池寿命	39時間
保護等級	IP54	接続径	UNF7/16" (1/4"フレア)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別

Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続

IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計

45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能

冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。

専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。

アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。

冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。

高品質、優れた耐久性

無線プローブタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.