

品番：EA742CD-1

品名：デジタル最高最低温度・湿度・気圧計



販売価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
カタログ価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 08:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0810ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05606220 (testo622)
測定範囲	温度: -10~60°C 湿度: 0~100%RH 気圧: 300~1200hPa	表示項目	温度、湿度、気圧
分解能	温度: 0.1°C、 湿度: 0.1%RH、 気圧: 0.1hPa	機能	露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	185(W)×36(D)×105(H)mm
重量	240g	防水機能	IP30
測定周期	10秒	動作温度	-10~+60°C
電池寿命	約1年	保管温度	-20~+60°C
材質	ABS樹脂		

気体温度、相対湿度、気圧が一目でわかる、高精度の卓上式温湿度計です。

温度、湿度、気圧の測定値の他、しきい値や日付・時間を大型ディスプレイに常時表示します。

しきい値を越えると、LEDアラームが作動します。

背面にブラケットがあり、卓上式としても壁掛け式としても設置することができます。

校正室や実験室、クリーンルームに最適です。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.