


品番：EA742CD-2

品名：デジタル最高最低温度・湿度計



販売価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/17 05:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05606230 (testo623)
測定範囲	温度: -10~60°C 湿度: 0~100%RH	表示項目	温度、湿度
分解能	温度: 0.1°C、 湿度: 0.1%RH	機能	露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	185(W)×36(D)×105(H)mm
重量	240g	防水機能	IP30
測定周期	20秒	動作温度	-10~+60°C
電池寿命	約1年	保管温度	-20~+60°C
材質	ABS樹脂		

過去12週間分の温度・湿度グラフ記録

卓上式としても壁掛け式にもなる背面ブラケットで、机やテーブルに置くことも、壁に固定することもできます。

現在の気体温度、相対湿度と過去のトレンドがグラフ表示される、高精度の卓上式温湿度計です。

オフィスや倉庫の温度と湿度を常時表示する他、12週間(90日間)測定値を保存します。

夜間や休日など、無人状態でも温湿度を記録しているので、翌朝あるいは週明けに過去データを簡単なボタン操作でチェックすることができます。

温度は計測し始めてからの最高・最低が表示されます(1日の最高・最低温度ではありません)

温度の計測は常時していますが、表示されるのに20～30秒ほどかかります。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.