

品番 : EA742DF-2

品名 : 温度・湿度計(ポン型)



販売価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 12:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0796ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	PC-5120
測定項目	温度・湿度・露点・温球温度	測定範囲	温度:-10.0～50.0°C、湿度:5.0～95.0%RH 露点・湿球温度は演算表示
分解能	温度:0.1°C、湿度:0.1%RH	測定精度	温度:±1.0°C、湿度:±5.0%RH
機能	オートパワーオフ、ホールド、最小・最大表示	電源	CR2032××1個(付属)
サイズ	167(W)×15(D)×33(H)mm	重量	49g(電池含む)
センサ	温度:サーミスタ 湿度:静電容量型湿度センサ	電池寿命	連続測定約500時間
材質	ABS樹脂		

ペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。

小型ながら温度湿度の表示だけでなく温球温度と露点も表示可能です。

ポケットに入れての持ち運びに回転式のセンサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消費を防ぐオートパワーオフ機能(20分)も備えています。

オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。

回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備

トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応

空調分野・オフィス・工場・倉庫の温湿度チェックなどあらゆる状況でより精度の高い温湿度の測定がすぐ可能です。

温度・湿度同時表示

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.