

品番：EA742DH-1

品名：温度・湿度計(デジタル)



販売価格	29,000円(税抜)／ 31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/23 21:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0809ページ		

仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-120TRH
測定範囲	温度:0～50℃ 湿度:10～95%RH 湿球温度:-5.0～49.9℃ 露点温度:-28.0～49.0℃ 外部センサー(温度):-19～70℃	分解能	0.1℃
外部センサーコード長	約1.2m	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	48.4(W)×178.5(H)×24.7(D)mm	重量	100g(本体)、32g(外部センサー)
材質	本体:ABS樹脂 外部温度センサ感温部:ステンレス	測定精度	温度:±0.6℃(0℃～50℃) 湿度:±3%rh:20%rh～90%(at:20℃～30℃)、±5%rh:上記以外 湿球温度:±0.2℃:30%rh～90%rh(演算精度)、±0.3℃:上記以外(演算精度) 露点温度:±0.5℃:40%rh～90%rh(演算精度)、±1.0℃:上記以外(演算精度) 外部センサー:±1.0℃(-19℃～70℃)
動作温湿度	0℃～50℃、95%rh以下	付属品	外部温度センサー、ソフトケース(ネックストラップ付)、取扱説明書、試験成績書

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。

ポケットに入れての持ち運びに回転式のセンサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消費を防ぐオートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
HOLD機能付き、このキーを押すことで表示が固定され、測定値の読取りが容易になります
MAX・MIN・RESET機能付き、測定値の変化の中で、最小値(MIN)と最大値(MAX)を記録し、このキーを押すごとに、最小値、最大値、通常測定状態を表示します
内臓温度測定値と外部温度センサー測定値の温度差を表示します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.