

品番：EA742DR-1

品名：温度・湿度計(デジタル)



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



#### 仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05631625 (testo625)
測定範囲	温度: -20~+60°C 湿度: 0~100%RH	精度±1 digit	温度: ±0.5°C 湿度: ±2.5% (+5~+95%RH)
分解能	湿度: 0.1%RH、温度: 0.1°C	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	60×28×208mm	重量	199g
付属品	ケース、取扱説明書、出荷検査書	電池寿命	100時間
防水機能	本体: IP40 プローブ: IP20	動作温度	本体: -20~50°C プローブ: -20~70°C
動作湿度	本体: 0~80%RH (結露なきこと)	保管温度	-20~50°C
動作高度	海拔2000m以下	汚染度	PD2
材質	ABS+PC/TPE		

空気中の温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。

長期安定性に優れた静電容量センサを採用

時間平均・複数点平均、音アラーム、Bluetooth プリンタ (オプション)

バックライト、ホールド機能、最大値/最小値

ダンピング表示機能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.