

品番：**EA742DT-3**

品名：-20/+70°C 温度・湿度センサー



販売価格	88,000円 (税抜) / 96,800円(税込)		
カタログ価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06369735
測定範囲	温度: -20~+70°C(NTC) 湿度: 0~+100%RH	精度	±0.3°C、±0.2%RH(2~98%RH)
先端サイズ	φ12mm	適用本体	EA742DT、EA742DS
1.1m固定ケーブル付			
温湿度プローブは、倉庫、事務所などのほか空調のダクトの測定にも適しています。また、製品品質のためのプラスチックペレットなどの材料の湿度管理にも最適です。			
テストーのセンサは、独自の長期安定性に優れたセンサです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.