

品番：EA742EA-5

品名：-20～+50℃ デジタル温度・湿度計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 22,600円(税抜) / 24,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 22,600円(税抜) / 24,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 10:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0797ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|--------|-----------------------------|
| メーカー | カスタム (CUSTOM) | 型番 | CTH-1365 |
| 測定範囲 | (内臓センサー) ・温度(T1): -20～+50℃ ・湿度: 5～95%RH ・湿球温度(WB): -21.6～+49℃ ・露点温度(DP): -49～+49℃ (外部センサー) ・温度(T2): -20～+70℃ | 分解能 | ・温度: 0.1℃ ・湿度: 0.1%RH |
| 測定精度 | (内臓センサー) ・温度(T1): ±0.6℃ (0～+50℃) ・湿度: ±3% (25℃、10～90%RH) / ±5%RH (それ以外) ・湿球温度: ±0.2℃ (30～90%RH)/ 演算精度、±0.3℃ (それ以外)/演算精 度 ・露点温度: ±0.5℃ (40～90%RH)/ 演算精度、±1.0℃ (それ以外)/演算精 度 (外部センサー) ・温度(T2): ±0.6℃ (-20～+50℃) / ±1.2℃ (それ以外) | サンプリング | 約1回/秒 |
| 使用温湿度 | +10～+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | 0～+50℃、70%RH以下 (但し、結露のないこと) |
| 本体サイズ | 48(W)×25(D)×178(H)mm | 外部センサー | Φ4×80mm |

| | | | |
|--|--|------|----------------|
| コード長 | 110cm | 重量 | 約95g(電池含む) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約130時間 |
| 機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・HOLD機能 ・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能 ・オートパワーオフ機能 (2,5,10,20,40,60分に設定可能/解除可能) | 表示 | 3分割3行液晶表示(LCD) |
| <p>周囲環境温度、乾球温度、湿球温度、露点温度の4つと湿度測定可能なデジタル温湿度計</p> <p>ビルメンテナンスの現場や空調設備などに最適です。</p> <p>付属のプロブセンサーを使つての温度測定も可能です。</p> <p>センサーを埃などから守る回転式保護カバー付き</p> <p>※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。</p> | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.