

品番：EA742EG-12A

品名：デジタル温度湿度計



販売価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2024/05/16 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5640B
測定範囲	温度:0～50℃、 湿度:20～90%RH	分解能	温度:0.1℃ 湿度:1%RH
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	58(W)×17(D)×110(H)mm
重量	約90g(電池含む)	機能	最高・最低温度保存、上限・下限アラーム設定、時計
測定精度	温度:±1℃(10.0～39.9℃)、 ±2℃(0～9.9℃、40.0～50.0℃) 湿度:±5%RH(30～69%RH) ±10%RH(20%RH～29%RH、70%RH～90%RH)	電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)
アラーム音量	70dB(10cm離れて)	アラーム設定範囲	温度:0～50.0℃(0.5℃刻み) 湿度:20～90%RH(1%RH刻み)
材質	本体、スイッチ、スタンド、電池フタ:ABS 表示部プレート:アクリル(PMMA)	時計精度	1分以内/月
センサー	温度:バンドギャップ式 湿度:静電容量式	サンプリング	20秒毎
動作環境	0℃～50℃/10%RH～90%RH(結露しないこと)	保存環境	－10℃～55℃/10%RH～90%RH(結露しないこと)
付属品	モニタ用電池、取扱説明書	表示項目	温度、湿度、時刻

測定項目	温度、湿度	表示範囲	温度: -9.9～60℃ 湿度: 10～99%RH
ブザー音量	約70dB(10cm離れて)		
壁掛け、スタンド置兼用			
温度・湿度・時刻を一覧表示			
温度・湿度の上限と下限をアラーム設定可能。 LEDランプとブザーでアラームをお知らせします。 (ブザー音はON/OFF切替可能)			
カゼ、インフルエンザの対策に			
節電の目安に			
※防水構造ではありません。			
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.