


品番：EA742EG-13

品名：デジタル温度湿度計



販売価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
カタログ価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/09/07 15:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0823ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5648A
測定範囲	温度(内・外部):0℃~50℃ 湿度(内・外部):15~95%RH	表示項目	温度(内・外部)、湿度
分解能	温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH	電源	単4電池×1本(付属)
サイズ	本体:101(W)×24(D)×108(H)mm センサ部:45(W)×12(D)×15(H)mm	重量	約170g(電池含む)
測定精度	温度:±1.0℃(0~40℃)、 ±2.0℃(その他測定範囲) 湿度:±5%RH(30~60%RH)、 ±10%RH(その他測定範囲)	電池寿命	約1年(アルカリ電池使用)
外部温度センサーケーブル長	φ3mm×3m(取外し可能です)	使用温度範囲	0℃~50℃(結露しないこと)
保存温度範囲	-10℃~50℃(結露しないこと)	測定間隔	約10秒
付属品	外部センサーケーブル、取扱説明書		

室内や作業環境の温度・湿度管理に役立ちます。

研究室や工場、食品、薬品などの保管温湿度管理に

内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示(デュアルチャンネル)

自動メモリー機能付

掛・置兼用

内部と外部の温湿度の比較測定が可能です

最高/最低温度・湿度を自動メモリー

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.