

品番：EA742EG-7

品名：[時計付] 温度・湿度計



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/15 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5680
測定範囲	内部温度: -10~50℃ 外部温度: -50~70℃ 湿度: 20~100%RH	表示項目	温度(内部・外部)、湿度、時刻
分解能	温度: 0.1℃ 湿度: 1%RH	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	100×25×120(H)mm	重量	180g(電池含む)
外部センサー	ケーブル: 3m 測温部: φ5×20mm	精度	内部温度: ±1.0℃ 外部温度: ±1.2℃(0~50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃) 湿度(25℃の時): ±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10%RH(70%~90.0%RH以上)
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用)	時計精度	±30秒/月
測定間隔	約5秒	使用温度範囲	-10℃~50℃(結露しないこと)
保存温度範囲	-10℃~55℃(結露しないこと)		

壁掛・スタンド置兼用

一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示
食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています

外部センサーで他の場所の温度を切替表示
外部センサーケーブル長約3m、取り外しはできません

最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能

不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示
(ウォーム”WARM”、クール”COOL”、快適”COMFORT”表示)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.