

品番：EA742EH-1A

品名：無線温度プローブ(K熱電対)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/18 01:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0563 3915 08 (testo915i-3)
測定範囲	-50~400°C	動作温度	-20~50°C
保管温度	-20~60°C	電源	単4電池×3本(付属)
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。	サイズ	105(W)×40(D)×240(H)mm(シャフト長99mm、シャフト径φ4mm)
重量	気体温度プローブ: 11g Bluetoothハンドル: 88g	形状	シャフト式
分解能	0.1°C	精度	±1°C
センサ	K熱電対	保護等級	IP20
電波範囲	100m		

無線プローブタイプ

ホールド機能付

Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示

1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能

周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用

最大50mのBluetooth 通信範囲

代替品

	<p><b>品番</b> EA742EH-1B <b>コメント</b> 変更点:価格変更</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.