


品番：EA742EH-3

品名：無線表面温度プローブ(K熱電対)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0795ページ		



無線プローブタイプ

仕様

メーカー	テスター(testo)	型番	0563 2915 08(testo915i-2)
測定範囲	-50~350℃	分解能	0.1℃
精度	±1℃	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	ハンドル:31(W)×31(D)×129(H) mm シャフト: φ5×136mm、先端: φ12mm	重量	Bluetooth ハンドル:88g 表面温度プローブ:22g
電池寿命	150時間	保護等級	IP20
色	黒/オレンジ	材質	プラスチック
形状	シャフト式	応答速度	3秒
保管温度	-20~60℃	動作温度	-20~50℃

無線プローブタイプ

スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続

幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ

バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能

堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。

高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着

フラットではない表面でも測定可能

出荷時のシステム校正で高い測定精度

ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着

専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信

高品質、優れた耐久性

最大50mのBluetooth 通信範囲

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.