

品番：EA742FB

品名：温湿度露点計



販売価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
カタログ価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/08 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	FUSO	型番	HT-3007SD
測定項目	温度、湿度、露点温度、湿球温度	測定範囲	温度:0~50℃、 湿度:0~95%RH、 露点:-25.3~48.9℃、 湿球:-21.6~50.0℃
分解能	温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 露点:0.1℃、 湿球:0.1℃	測定精度	温度:±0.8℃、 湿度:±(3%rdg+1%RH)/70%RH以上、 ±3%RH/70%RH以下 (露点・湿球:温度・湿度測定値の精度値の合計)
機能	オートパワーオフ、データホールド、 最大・最小値表示、 RS232C・USBインターフェイス出力、 データロガー、SDカードメモリー	電源	単3電池×6本(付属)、 ACアダプタ(別売)
サイズ	本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、 温湿度プローブ:φ15×205mm(先端)×1m	重量	489g

K又はJ熱電対センサー(別売)の測定可能

ソフトケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.