

品番：EA742GA-4

品名：デジタル温度・湿度計

		販売価格	4,220円(税抜)／4,642円(税込)		
		カタログ価格	4,220円(税抜)／4,642円(税込)		
		在庫数	最新在庫: 29 (2025/05/15 22:51現在)		
		商品入数	1	販売単位	個
		カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	TD-8172
測定範囲	室内温度:0～50℃ 室外温度:－10～60℃ 湿度:20～80%RH	分解能	温度:0.1℃ 湿度:1%RH
精度	室内外温度:±1℃(0～40℃)、±2℃ (その他の範囲) 湿度:±5%RH(40～80%RH)、±7% RH(その他の範囲)	機能	室内最高最低温度表示、室内最高最低湿度表示、DRY・COMFORT・WETイラスト表示
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	75(W)×18(D)×97(H)mm
外部センサーコード長	約2.8m	重量	120g
表示周期	温度:約10秒 湿度:約30秒	電池寿命	約10ヶ月
材質	ABS樹脂		
壁掛・スタンド置が可能			
暖房20℃、冷房28℃で温度をコントロール			
温度と湿度を設定してアラームでお知らせ			
温度は室内・室外など2か所の計測値を表示する事が可能			
着脱式の外部温度センサー(生活防水、コード長さ約2.8m)			

快適度の目安を「DRY」「COMFORT」「WET」の三種類のイラストで表示してくれるので、とても分かりやすい

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.