

品番：EA742GB-31A

品名：クランプ式無線電力計



販売価格	52,800円(税抜) / 58,080円(税込)		
カタログ価格	52,800円(税抜) / 58,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 16:16現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	EC-50RF
セット内容	本体、送信ユニット、標準クランプセンサー×2本、LANケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド	測定項目(4種)	瞬時電力量、積算電力量、電気料金、CO2排出量
測定範囲	標準センサー: 500mA~90A、別売センサー(EA742GB-32): 500mA~120A	精度	±10%
最大通信距離	約100m(見通し状態)	無線通信周波数	429.2MHz
測定周期	10、15、20秒から選択	使用温湿度	本体・送信ユニット: -10~+50℃、20~90%RH
保存温湿度	本体・送信ユニット: -20~+70℃、20~90%RH	電源	本体: ACアダプター(付属) 送信ユニット: 単3×3本(別売)
サイズ	本体: 約85(W)×27(D)×80(H)mm 送信ユニット: 約62(W)×27(D)×95(H)mm	重量	本体: 約61g 送信ユニット: 約125g(電池含む)

PC・タブレット・スマートフォンからチェックが可能

工事不要のカンタン取付

最大5台の送信ユニットのデータ管理

データはクラウドサーバーに保管
(5年以上のデータ保持が可能。
※本体には7日間保存可能)

リアルタイムの消費電力をネット経由で確認。全体の消費電力を「見える化」します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.