

品番：EA742GB-45

品名：温度データロガー(無線式/短距離)



販売価格	14,100円(税抜)／15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜)／15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 08:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	DB1201
測定範囲	-60～160℃	センサータイプ	サーミスタ
分解能	0.1℃	測定精度	・±0.5℃ (-20.0～+100.0℃) ・±1.0℃ (-60.0～-20.1℃、+100.1～+149.9℃)
ログタイプ	繰り返し使用可能	メモリー数	32,000
記録間隔	10秒～18時間0分0秒 (1秒単位で設定可)	記録可能期間	・約1300日間 (記録間隔: 1時間) ・約22日間 (記録間隔: 1分) ・約3日間 (記録間隔: 10秒)
使用温湿度	-40～+80℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) (Bluetooth通信が必要な場合は-25～+80℃)	防水・防塵	IP66
最大通信距離	見通し10m (通信距離は、通信を行う機器の性能やそれぞれの電池残量、周囲の環境に依存します。)	対応OS	Windows 10、Android 9、iOS 13
Bluetooth	Bluetooth 4.0	サイズ	47(W)×16(D)×108(H)mm (センサー除く)
プローブ長	約1m	重量	約90g (センサー、電池含む)

電源	ER14250リチウム電池×1本(付属)	インターフェイス	USB
付属品	・取扱説明書(保証書付き) ・センサーケーブル ・壁面用ブラケット	校正	可
短距離無線接続タイプ			
専用クラウドアプリで簡単設定			
Bluetooth接続でスマートフォンアプリを使って記録データの管理ができます。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
センサー上部のUSBコネクタをPCに差し込むだけで自動でPDF、CSVファイルを変換			
※メーカー生産終了に伴い取扱説明書記載のスマホアプリ(QRコード)が無効になっています(サーバー廃止)			

代替品

	品番 EA742JA コメント 仕様をご確認ください。
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.