

品番：EA742GB-5A

品名：[EA742GB-7B用]温湿度データロガー-(本体追加用)



販売価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/19 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0800ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05721560 (testo174T)
測定範囲	-30～+70℃	仕様	追加用本体
分解能	0.1℃	精度(±1digit)	±0.5℃
記憶容量	16,000データ	電源	CR2032×2個(付属)
サイズ	38(W)×18.5(D)×60(H)mm	重量	35g
付属品	壁取付けブラケット	防塵・防水	IP65取得品
チャンネル数	1ch(内蔵×1)	インターバル	1分～24時間
材質	プラスチック	電池寿命	500日(15分間隔)
動作温度	-30～+70℃	保管温度	-40～+70℃

本体を追加していくことで、複数の場所の温度 管理が簡単にできます。
室内環境測定に適したサーミスタ温度ロガー
小さい本体のため食品の輸送管理、各種倉庫の管理にも目立つことなく設置ができます。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
簡単にバッテリー交換可能

限界値逸脱の表示
HACCP準拠
EN 12830規格適合
※この商品はEA742GB-7Bの追加用本体のみです。データロガーの設定とデータの読み取りには、USBインターフェイスが必要です。
最新値、最大・最小値、限度を超えた回数など、計測データの要約を表示。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.