

品番：EA742GB-5B

品名：温度データロガー



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0572174001 (testo174T)
測定範囲	-30~+70°C	分解能	0.1°C
精度(±1digit)	±0.5°C	記憶容量	16,000データ
電源	CR2032×2個(付属)	電池寿命	500日(15分間隔)
サイズ	38(W)×18.5(D)×60(H)mm	重量	35g
材質	プラスチック	防塵・防水	IP65取得品
チャンネル数	1ch(内蔵×1)	インターバル	1分~24時間
動作温度	-30~+70°C	保管温度	-40~+70°C
付属品	壁取付けホルダー、USB 2.0 タイプ C⇔タイプAケーブル、出荷検査書×1		

本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。

手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g

測定値が読みやすい大画

本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示

ライフサイエンスおよび食品業界における冷蔵庫・フリーザーの温度管理、に加えHVACRシステムの測定、作業環境のモニタリングおよびロギングに最適

−30℃～+70℃の範囲で室内温度を正確に測定

測定終了後はUSBタイプCケーブル経由で簡単にデータ読み取りができます。

無料のソフトウェアでは測定値がグラフ/表形式で表示され、PDFレポート作成およびExcelエクスポートが可能。

電池切れの場合でも、それまで測定したデータを自動的に保存するため、高い信頼性を提供します。

HACCP準拠、EN 12830規格適合

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.