

品番 : EA742GB-61

品名 : -202/+1372°C 温度データロガー



販売価格	39,900円(税抜)／43,890円(税込)		
カタログ価格	39,900円(税抜)／43,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 19:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0813ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-L400T
仕様	本体のみ	測定範囲	-202~1372°C(本体)
分解能	0.1°C(-202~999.9°C)、 1°C(上記以外)	精度	±(0.3%rdg+1)°C:at23°C±5°C ※測定精度は接続するセンサによって 異なります。 ※表面センサ接続の場合は、上記精度 +2%rdgとなります。
機能	上下限警報機能、最高最低温度表示、 相対値表示	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	158(W)×40(D)×106(H)mm	重量	420g
付属品	SDカード(8GB)×1枚、本体用キャリングケース、取扱説明書	チャンネル	4チャンネル
温度係数	±(0.01%rdg+0.1)°C/°C (18~28°C以外)	許容信号源抵抗	200Ω以下 ※熱電対素線径による線抵抗の影響 で、熱電対の長さによっては測定誤差 を生じる場合があります。 ・熱電対素線径がφ0.32の場合、熱電 対の長さは15m以下でご使用くださ い。
サンプリング	約1秒	接続センサ	K熱電対 热電対コネクタANSI規格 (黄色)

記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分	電池寿命	約500時間 ※常温、アルカリ乾電池使用、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき
材質	ABS樹脂	適合センサー	EA701BA-11A~-23、EA701SF-1~-4
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度口ガーです。			
4点表示機能測定可能			
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。			
見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。			
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。			
暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。			
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。			
付属の解析ソフトウェア「4ch温度口ガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。			
温度上下限警報機能 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。 測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。			
専用解析ソフトウェアを標準付属 グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。			
最高値(MAX)／最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載			
手動記録や記録スタート／ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。			
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。			
トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.