

品番：EA742GB-7B

品名：温度データロガー



販売価格	27,000円(税抜) / 29,700円(税込)		
カタログ価格	27,000円(税抜) / 29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 06:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0800ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05720561 (testo174T)
測定範囲	-30~+70°C	仕様	本体+データ収集器
分解能	0.1°C	精度(±1digit)	±0.5°C
記憶容量	16,000データ	電源	CR2032×2個(付属)
サイズ	38(W)×18.5(D)×60(H)mm	重量	35g(本体のみ)
防塵・防水	IP65取得品	付属品	インターフェイス、壁取付けブラケット
チャンネル数	1ch(内蔵×1)	インターバル	1分~24時間
材質	プラスチック	電池寿命	500日(15分間隔)
動作温度	-30~+70°C	保管温度	-40~+70°C

USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。

本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。

ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)

室内環境測定に適したサーミスタ温度ロガー

小さい本体のため食品の輸送管理、各種倉庫の管理にも目立つことなく設置ができます。

バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ

簡単にバッテリー交換可能

限界値逸脱の表示

HACCP準拠

EN 12830規格適合

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.