

品番：EA742GC-42

品名：-35～+70℃ 輸送用温湿度ロガー



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 09:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0800ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0572 1843 (testo 184 T3)
測定範囲	-35～70℃	分解能	0.1℃
精度	±0.5℃	電源	リチウム電池
サイズ	44(W)×12(D)×97(H)mm	防塵・防水	IP67
付属品	バッテリー、両面テープ	記録容量	40,000データ
重量	45g	バッテリー寿命	約500日
インターフェイス	USB(ダイレクト接続)	測定間隔	1分～24時間
動作温度	-35～+70℃	保管温度	-35～+70℃
チャンネル数	1ch(内蔵)	材質	プラスチック(ABS樹脂)
アラーム	LEDと画面表示		

航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section21 Categorl H」に適合。

ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要

スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。

精密機器などの輸送時の温度をモニタリングできます。

医薬品、食品、電子精密機器などの輸送時の温度をモニタリングする温度データロガーです。

荷物に同梱すると、目的地までの温度をメモリに記録し、着荷時に確認できます。

あらかじめ設定したしきい値の逸脱があれば、アラームLEDにより一目でわかります。

専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.