

品番：EA742GC-46

品名：-20～+70℃ 輸送用温湿度ロガー



販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0800ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0572 1845 (testo 184 H1)
測定範囲	温度: -20～70℃ 湿度: 0～100%RH	測定項目	湿湿度
分解能	温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%RH	精度	温度: ±0.5℃ (0～+70℃)、±0.8℃ (-20～0℃) 湿度: ±(1.8%RH+測定値の3%)、±0.03%RH/K (0～60℃)
電源	リチウム電池 (内蔵)	サイズ	40(W)×12(D)×97(H) mm
付属品	ブラケット	記録容量	60,000データ
重量	45g	防塵・防水	IP30
バッテリー寿命	約500日	インターフェイス	USB (ダイレクト接続)
測定間隔	1分～24時間	動作温度	-20～+70℃
保管温度	-55～+70℃	チャンネル数	2ch (内蔵)
材質	プラスチック (ABS樹脂)	アラーム	LEDと画面表示

航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section 21 Category H」に適合。

専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能

スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。

精密機器などの輸送時の温湿度をモニタリングできます。

ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要

医薬品、食品、電子精密機器などの輸送時の温湿度をモニタリングする温湿度データロガーです。

荷物と同梱すると、目的地までの温湿度をメモリに記録し、着荷時に確認できます。あらかじめ設定したしきい値の逸脱があれば、アラームLEDにより一目でわかります。

輸送中の温度ロギングなど、様々な用途で活用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.